

Artikel-Nr.: 2000/2 US-101
Bestell-Nr.: 1012-0-2042

Montagehinweise

Planung:

Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser.

Montage:

Tragring 71 x 71 mm quadratisch.

Inbetriebnahme:

Abisolierlänge (min-max.) der Anschlussleitung ist auf dem metallischen Tragring angegeben.

Besonderheiten:

Lampenhalter ist rückseitig einzustecken. Glimmlampe kann von vorne ausgewechselt werden.